


品番：EA468BZ-41

品名：W26x20T/240mm 泡沫自在フレキノズル



販売価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
カタログ価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1094ページ		



パイプを曲げて吐水角度自由自在!水ハネしないやわらかな水流!

仕様

メーカー	カクダイ	型番	795-14-240
ねじ径	W26山20	全長	240mm
使用温度	1℃~60℃	材質	SUS304、黄銅、TPE
パイプを上向き・下向きに変更可能			
泡沫金具(ネジ径:W22山20)付き			
※止水機能付き金具を先端に取付けないでください			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.