


品番：EA468CM-11

品名：呼40・50xG2 キッチン用イナヅマ管



販売価格	5,700円(税抜)／6,270円(税込)		
カタログ価格	5,700円(税抜)／6,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/20 19:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1146ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	4555
適合管	呼40・50VP・VU管(外面接続)	トラップ取付けねじ	G2”
対応芯ズレ幅	最大50mm	全長	625.5mm
材質	ABS		
キッチンのシンク用			
臭気もれや衝撃に強い			
キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を、最大で50mm補正可能。			
住宅品質確保促進法における配水管の維持管理対策に関して等級3に相当			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.