品番: EA468CN-4B

品名:2ハンドル混合栓(シャワー付/寒冷地共用)



販売価格	<b>19,000円</b> (税抜)/20,900円(税込)					
カタログ価 格	19,000円(税抜)/20,900円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/14 12:51現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1142ページ					







## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	151-012			
ねじ径	PJ1/2"	取付穴径	23~26mm(厚5~35mm)			
取付芯々	102mm	パイプ長	449mm			
水流切替	泡沫・シャワー	材質	本体:青銅・スズ・鉛・亜鉛 吐水口(インナーチューブ):軟質塩化ビ ニル樹脂			
キッチン用						

一般地·寒冷地共用

## JIS規格適合品

パイプ取付ネジW26山20

ワンタッチ着脱式ハンドル(専用ハンドル)

ヘッドを軽くまわすだけで泡沫とシャワーの切替えができます。

フレキパイプ部分は自由に曲がりますので、お好みの位置で使えます。

## 株式会社エスコ