


品番：EA468CY-53

品名：PJ 1/2" サーモスタットシャワー付混合水栓



販売価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
カタログ価格	46,400円(税抜) / 51,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 21:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



仕様

メーカー	TOTO	型番	TBV03404J
仕様	PJ1/2"	材質	黄銅、合成樹脂
設置サイズ(幅×奥行×高さ)	200×267×67mm	取付穴径	φ28~30mm
最低必要水圧	0.07MPa(流動時)	最高水圧	0.75MPa(静止時)
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度	85℃	吐水口長さ	170mm
ホース長	1.6m		

浴室用

シャワーヘッド、サーモスタット、逆止弁付

<特記事項>

湯圧が水圧より高くならないように設定してください。

給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。

やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。

快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をしてください。

湯水を逆に配管しないでください。

浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

※シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.