品番: EA468CY-6A

品名: G 1/2" シングル混合水栓(吐水口引出式)



| 販売価格       | 40,800円(税抜)/44,880円(税込)             |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 40,800円(税抜)/44,880円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/11/15 18:26現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1120ページ                             |      |   |  |  |











## 仕様

| メーカー               | тото             | 型番      | TL834EGR |
|--------------------|------------------|---------|----------|
| 呼                  | 13               | ねじ径     | G1/2"    |
| 取付穴径               | φ25±1mm及びφ28±2mm | ホース引出長さ | 400mm    |
| 設置サイズ(幅×奥行×<br>高さ) | 102×120×124mm    | 吐水タイプ   | ソフト(泡沫)  |
| 材質                 | 黄銅、天然ゴム、合成樹脂     |         |          |

洗面所用

吐水口引出式

ゴム栓式

レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。

逆止弁付き

一般地用

※吐水口の向きによって洗面所外に水が飛び出すことがありますので、その時は止水栓または止水ハンドルにて吐水量を調整してください。