



品番 : EA468CY-6A

品名 : G 1/2" シングル混合水栓(吐水口引出式)



販売価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜) / 37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1077ページ		



仕様

メーカー	TOTO	型番	TL834EGR
呼	13	ねじ径	G1/2"
取付穴径	φ 25±1mm 及び φ 28±2mm	ホース引出長さ	400mm
設置サイズ(幅×奥行×高さ)	102×120×124mm	吐水タイプ	ソフト(泡沫)
材質	黄銅、天然ゴム、合成樹脂		

洗面所用

吐水口引出式

ゴム栓式

レバー中央部まで水が出て、水と湯の境にクリック感を作ることで水と湯を使い分けできるエコシングル水栓。

逆止弁付き

一般地用

※吐水口の向きによって洗面所外に水が飛び出ることがありますので、その時は止水栓または止水ハンドルにて吐水量を調整してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

