


品番 : EA468DM-34

品名 : 40Ax125mm A型ホッパー-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/18 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1108ページ		



仕様

メーカー	アカギ	型番	A10679-0219
ねじ径	40A	サイズ	受口内径(D): φ125mm A: φ48.6mm、C:50mm E:25mm、H:95mm 板厚:1.6mm
材質	鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)		
A型ホッパーの内ねじタイプ			
間接排水用受け皿継手			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.