

品番 : EA468DM-35

品名 : 50Ax125mm A型ホッパ°-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,430円(税抜) / 5,973円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 12:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1108ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---------------|-----|---|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0223 |
| ねじ径 | 50A | サイズ | 受口内径(D): ϕ 125mm A: ϕ 60.5mm、C: 49mm E: 30mm、H: 95mm 板厚: 1.6mm |
| 材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | | |
| A型ホッパーの内ねじタイプ | | | |
| 間接排水用受け皿継手 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.