品番: EA468DM-44


品名: 40Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



販売価格	<b>5,470円</b> (税抜)/ 6,017円(税込)				
カタログ価 格	5,470円(税抜)/6,017円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/13 16:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1151ページ				







## 仕様

メーカー	アカギ	型番	A10679-0261
ねじ径	40A	サイズ	受口内径(D): φ150mm A: φ48.6mm、C:50mm E:25mm、H:105mm 板厚:1.6mm
材質	鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)		

A型ホッパーの内ねじタイプ

間接排水用受け皿継手

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.