

品番：EA468DM-44

品名：40Ax150mm A型ホッパ°-(内ねじ/電気亜鉛メッキ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,160円(税抜) / 5,676円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,160円(税抜) / 5,676円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 12:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1108ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---------------|-----|--|
| メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0261 |
| ねじ径 | 40A | サイズ | 受口内径(D): ϕ 150mm A: ϕ 48.6mm、C: 50mm E: 25mm、H: 105mm 板厚: 1.6mm |
| 材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | | |
| A型ホッパーの内ねじタイプ | | | |
| 間接排水用受け皿継手 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.