

品番：EA468ET-2

品名：500x440x240mm マルチシンク



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/26 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1086ページ		



仕様

メーカー	TOTO	型番	SK510D#NW1
外寸サイズ	500(W)×440(D)×240(H)mm	内寸サイズ	476(W)×395(D)×150(H)mm
実容量	10L	重量	13.5kg
材質	陶器		

10Lのバケツも置ける便利なサイズ

分岐付き止水栓をセットすれば、面倒なホースの付け外しが不要。庭の散水や洗車時に便利。

<使用上の注意>

塩素系漂白剤を使う際はバケツなどを使用して下さい。
ゴム栓や排水金具が傷む原因になります。

<ご購入前に>

屋外で使用すると、砂粒などで陶器に傷が付く場合があります。
単水栓、2ハンドル混合水栓は、使用環境により商品の寿命が短くなる場合があります。
0℃以下になる場合は凍結予防が必要です。

※水栓・トラップは別売です
推奨トラップ:TK40P1 (Pトラップ)、TK40S1 (Sトラップ)

※設置の際には、別途壁付金具:TLY220D (EA468GK-6)が必要になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.