品番: EA468K-10

品名: 22x 28mm チェーン付ごむ栓



販売価格	<b>1,190円</b> (税抜)/ 1,309円(税込)				
カタログ価 格	1,190円(税抜)/1,309円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/15 20:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1149ページ				















## 仕様

メーカー	カクダイ	型番	491-130
適合排水口径	28~31mm	サイズ	A:27.3mm B:22mm C:40mm H:13mm ※エスコ寸法図をご確認ください
くさり長	650mm	くさり玉径	4.5mm
材質	NBR、SUS304	耐熱温度	80°C

しっかりと水を止めることができる、二重止水構造

幅広い排水口径に対応

※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.