


品番：EA469AB-12BA

品名：Rc1・1/4"x Rc1/2" 異径ソケット(ステンレス製)



販売価格	2,690円(税抜)／2,959円(税込)		
カタログ価格	2,690円(税抜)／2,959円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRS-3215
段落	3段落ち	全長	48mm
呼び径	32×15	ねじサイズ	Rc1 1/4”×Rc1/2”
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじサイズが異なる配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.