品番: EA469AB-20BA

品名: Rc2" x Rc1" 異形ソケット(ステンレス製)



販売価格	<b>5,550円</b> (税抜)/ 6,105円(税込)				
カタログ価 格	5,550円(税抜)/6,105円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/12/17 03:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1098ページ				





## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRS-5025			
段落	3段落ち	全長	58mm			
呼び径	50×25	ねじサイズ	Rc2"×Rc1"			
材質	ステンレス (SCS13)	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)			
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス (可燃性・毒性以外)					
ねじサイズが異なる配管に使用						
埋設OK						
溶接不可						

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.