


品番：EA469AB-310A

品名：Rc 1" x Rc 3/4" 異径ソケット(ステンレス製)



販売価格	2,490円(税抜)／2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜)／2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/13 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMRS-2520
段落	1段落ち	全長	42mm
呼び径	25×20	ねじサイズ	Rc1”×Rc3/4”
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(－20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)	使用流体	冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.