


品番：EA469AB-3AA

品名：Rc3/8" x Rc1/8" 異径ソケット(ステンレス製)



販売価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
カタログ価格	585円(税抜) / 644円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/06/11 11:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRS-1006
段落	2段落ち	全長	28mm
呼び径	10×6	ねじサイズ	Rc3/8"×Rc1/8"
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃~40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.