


品番 : EA469AB-4AA

品名 : Rc1/2" x Rc1/4" 異径ソケット(ステンレス製)



販売価格	840円(税抜)／924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜)／924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/19 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



仕様

メーカー	オンド製作所	型番	SFRS-1508
段落	2段落ち	全長	34mm
呼び径	15×8	ねじサイズ	Rc1/2"×Rc1/4"
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

ねじサイズが異なる配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.