品番: EA469AC-4A

品名: Rc1/2"90°エルボ(ステンレス製)



| 販売価格        | <b>650円</b> (税抜) / 715円(税込)          |      |   |  |  |
|-------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 650円(税抜)/715円(税込)                    |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>25</b> (2025/12/16 22:58現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                    | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 1098ページ                              |      |   |  |  |





## 仕様

| メーカー     | オンダ製作所                        | 型番                 | SFL4-15   |  |  |  |
|----------|-------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| 呼び径      | 15                            | ねじサイズ              | Rc1/2"  |  |  |  |
| 長さ       | 27mm                          | 最高許容圧力(使用温<br>度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃)<br>1.65MPa(~100℃)<br>1.50MPa(~150℃)<br>1.40MPa(~200℃)<br>1.35MPa(~220℃) |  |  |  |
| 使用流体     | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性<br>・毒性以外) | 材質                 | ステンレス (SCS13)   |  |  |  |
| 規格       | JIS B 2308                    |                    |   |  |  |  |
| 90°配管に使用 |                               |                    |   |  |  |  |
| 埋設OK     |                               |                    |   |  |  |  |
| 溶接不可     |                               |                    |   |  |  |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.