


品番 : EA469AD-12A

品名 : Rc1・1/4" x Rc1" 90°異径エルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 23:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--|-------|--------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFRL-3225 |
| 段落 | 1段落ち | 長さ | 40×42mm |
| 呼び径 | 32×25 | ねじサイズ | Rc1 1/4"×Rc1" |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa (-20℃~40℃) 1.65MPa (~100℃) 1.50MPa (~150℃) 1.40MPa (~200℃) 1.35MPa (~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.