


品番 : EA469AD-12A

品名 : Rc1・1/4" x Rc1" 90°異径エルボ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/11 12:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1055ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                   |   |       |                          |
|-------------------|---|-------|--------------------------|
| メーカー              | オンダ製作所  | 型番    | SFRL-3225                |
| 段落                | 1段落ち  | 長さ    | 40×42mm                  |
| 呼び径               | 32×25   | ねじサイズ | Rc1 1/4"×Rc1"            |
| 材質                | ステンレス(SCS13)  | 規格    | JIS B 2308               |
| 最高許容圧力(使用温度範囲)    | 2.00MPa(−20℃~40℃)<br>1.65MPa(～100℃)<br>1.50MPa(～150℃)<br>1.40MPa(～200℃)<br>1.35MPa(～220℃) | 使用流体  | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 |   |       |                          |
| 埋設OK              |   |       |                          |
| 溶接不可              |   |       |                          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.