


品番：EA469AD-20AA

品名：Rc2" x Rc1・1/4" 90°異径エルボ(ステンス製)



販売価格	4,650円(税抜)／5,115円(税込)		
カタログ価格	4,650円(税抜)／5,115円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 20:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1098ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRL-5032
段落	2段落ち	長さ	48×54mm
呼び径	50×32	ねじサイズ	Rc2”×Rc1 1/4”
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(－20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)	使用流体	冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.