


品番 : EA469AD-320AA

品名 : Rc 2"×1・1/4" 異径エルボ(ステンレス製)



販売価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
カタログ価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンド製作所	型番	SMRL-5032
段落	2段落ち	長さ	48×54mm
呼び径	50×32	ねじサイズ	Rc2"×Rc1 1/4"
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

ねじサイズが異なる90°配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.