


品番 : EA469AF-10B

品名 : Rc 1" x Rc3/4" x Rc 1" 異径チーズ(SUS製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,380円(税抜) / 2,618円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/02/19 08:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|---|-------|---------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFRT-252025 |
| 段落 | 1段落ち | 全長 | 68mm |
| 呼び径 | 25×25×20 | ねじサイズ | Rc1"×Rc1"×Rc3/4" |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C) | 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |

ねじサイズが異なる分岐配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.