


品番 : EA469AF-310A

品名 : Rc 1" x Rc3/4" x Rc 1" 異径チーズ(SUS製)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/24 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMRT-252025
段落	1段落ち	全長	68mm
呼び径	25×25×20	ねじサイズ	Rc1"×Rc1"×Rc3/4"
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる分岐配管に使用			
埋設OK			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.