


品番 : EA469AF-315A

品名 : Rc1・1/2"xRc1・1/4"xRc1・1/2"異径チ-ズ` (SUS製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,400円(税抜) / 5,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,400円(税抜) / 5,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 18:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|--|-------|----------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMRT-403240 |
| 段落 | 1段落ち | 全長 | 90mm |
| 呼び径 | 40×40×32 | ねじサイズ | Rc1 1/2"×Rc1 1/2"×Rc1 1/4" |
| 材質 | ステンレス(SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa (-20℃~40℃) 1.65MPa (~100℃) 1.50MPa (~150℃) 1.40MPa (~200℃) 1.35MPa (~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる分岐配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.