


品番：EA469AG-2A

品名：Rc1/4" ユニオン(ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,490円(税抜) / 1,639円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,490円(税抜) / 1,639円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 32 (2026/07/04 23:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1056ページ                       |      |   |



#### 仕様

|                |   |       |                                 |
|----------------|---|-------|---------------------------------|
| メーカー           | オンダ製作所  | 型番    | SFU-08                          |
| 呼び径            | 8   | ねじサイズ | Rc1/4                           |
| 対辺             | 31mm  | 全長    | 34mm                            |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 冷温水・蒸気: 2.0MPa (-20℃～220℃)<br>油: 1.3MPa (-20℃～180℃) | 材質    | ステンレス(SCS13)<br>パッキン: 耐熱ノンアスベスト |
| 規格             | JIS B 2308  |       |                                 |

ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。

埋設OK

溶接不可

#### 【耐熱ノンアスベストパッキンに関する注意事項】

- ・パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
- ・ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
- ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
- ・パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
- ・配管の曲がり等を考慮しない場合、当メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクは30N・mです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

