


品番：EA469AH-10A

品名：R1" ニップル(ステンレス製)



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/07/06 05:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFN-25
呼び径	25	ねじサイズ	R1"
全長	52mm	六角対辺	36mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
配管や機器への接続に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.