


品番：EA469AH-315A

品名：R 1・1/4" ニップル(ステンレス製)



販売価格	2,180円(税抜)／2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜)／2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 04:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1100ページ		



仕様

メーカー	オング製作所	型番	SMN-32
呼び径	40	ねじサイズ	R1 1/2”
全長	60mm	六角対辺	51mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(－20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
配管や機器への接続に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.