

品番 : EA469AJ-10A

品名 : Rc 1 " キャップ(ステンレス製)



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/04 23:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFC-25
呼び径	25	ねじサイズ	Rc1"
直径	39mm	全長	27mm
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
配管の塞ぎに使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.