品番: EA469AK-10A

品名: Rc 1 " ねじ込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	<b>5,710円</b> (税抜)/ 6,281円(税込)				
カタログ価 格	5,710円(税抜)/6,281円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>10</b> (2025/12/18 09:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1096ページ				





## 仕様

材質	SUSF304					
JIS 10K						
最高圧力	1.35~2.0MPa(-20~220℃/JIS B2308による)	使用温度範囲	-20~220℃			
呼び径	25A	ねじサイズRc(PT)	1"			
外径	125mm	厚み	14mm			
全高	20mm	ハブ径	41mm			
中心円の径	90mm	ボルト穴数	4			
ボルト穴径	19mm	フランジ形状・寸法	JIS B 2220			
ねじ	JIS B 0203	色	シルバー			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.