

品番 : EA469AK-20A

品名 : Rc 2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1096ページ		



a:ハブの径 小径側...60mm
R:ハブの厚さ...8.2mm
t:ハブの内径...152mm
d:奥行き...16mm
f:外径...155mm
C:締合寸法(ボルト穴の中心距離)...120mm
D:締合寸法(ボルト穴の外側)...155mm
h:締合寸法(ボルト穴の径)...19mm

仕様

材質	SUSF304		
JIS 10K			
最高圧力	1.35~2.0MPa (-20~220°C/JIS B2308による)	使用温度範囲	-20~220°C
呼び径	50A	ねじサイズRc(PT)	2"
外径	155mm	厚み	16mm
全高	24mm	ハブ径	69mm
中心円の径	120mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径	19mm	フランジ形状・寸法	JIS B 2220
ねじ	JIS B 0203	色	シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.