


品番：EA469AK-20A

品名：Rc 2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
カタログ価格	8,560円(税抜) / 9,416円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/05 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1054ページ		



仕様

材質	SUSF304		
JIS 10K			
最高圧力	1.35~2.0MPa (-20~220℃/JIS B2308による)	使用温度範囲	-20~220℃
呼び径	50A	ねじサイズRc(PT)	2"
外径	155mm	厚み	16mm
全高	24mm	ハブ径	69mm
中心円の径	120mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径	19mm	フランジ形状・寸法	JIS B 2220
ねじ	JIS B 0203	色	シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.