


品番 : EA469AK-6A

品名 : Rc 3/4" ねじ込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
カタログ価格	3,980円(税抜) / 4,378円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/18 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1096ページ		



仕様

材質	SUSF304		
JIS 10K			
最高圧力	1.35~2.0MPa (-20~220°C/JIS B2308による)	使用温度範囲	-20~220°C
呼び径	20A	ねじサイズRc(PT)	3/4"
外径	100mm	厚み	14mm
全高	20mm	ハブ径	33mm
中心円の径	75mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径	15mm	フランジ形状・寸法	JIS B 2220
ねじ	JIS B 0203	色	シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.