


品番：EA469AM-10AA

品名：R1" x Rc1/2" ブッシング(ステンレス製)



販売価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2025/12/16 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFB-2515
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	オス:25 メス:15	ねじサイズ	オス:R1” メス:Rc1/2”
六角対辺	36mm	全長	27mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エア―・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじのサイズ変換に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

