


品番 : EA469AM-10B

品名 : R1" x Rc3/4" ブッシング(ステンレス製)



販売価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
カタログ価格	970円(税抜)／1,067円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2025/12/15 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFB-2520
段落	1段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	オス:25 メス:20	ねじサイズ	オス:R1" メス:Rc3/4"
六角対辺	36mm	全長	27mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)		

ねじのサイズ変換に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

