


品番 : EA469AM-20A

品名 : R2" x Rc1・1/2" ブッシング(ステンレス製)



販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFB-5040
段落	1段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	オス:50 メス:40	ねじサイズ	オス:R2" メス:Rc1 1/2"
六角対辺	63mm	全長	36mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじのサイズ変換に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

