


品番 : EA469AP-303A

品名 : Rc3/8" x R3/8" ストリートエルボ(ステンレス製)



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/07/04 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML2-10
呼び径	10	ねじサイズ	Rc3/8" x R3/8"
長さ	35 x 23mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa (-20°C ~ 40°C) 1.65MPa (~100°C) 1.50MPa (~150°C) 1.40MPa (~200°C) 1.35MPa (~220°C)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS14)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.