


品番 : EA469AP-310A

品名 : Rc1"× R1" ストリートエルボ(ステンレス製)



販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 00:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML2-25
呼び径	25	ねじサイズ	Rc1"×R1"
長さ	54×38mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS14)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.