


品番 : EA469AP-3A

品名 : Rc3/8"x R3/8" ストリートエルボ(ステンレス製)



販売価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜) / 974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 86 (2026/07/04 23:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFL2-10
呼び径	10	ねじサイズ	Rc3/8"×R3/8"
長さ	35×23mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS13)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.