品番: EA469AR-15A

品名: Rc1·1/2" クロス継手(ステンレス製)



販売価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)				
カタログ価 格	6,860円(税抜)/7,546円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 10:42現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1099ページ				



埋設OK

溶接不可



仕様

T-19			
メーカー	オンダ製作所	型番	SFX-40
呼び径	40	ねじサイズ	Rc1 1/2"
全長	96mm	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)	材質	ステンレス (SCS13)
規格	JIS B 2308		
三方分岐配管に使用可能		1	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.