


品番 : EA469AR-304A

品名 : Rc 1/2" クロス継手(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,970円(税抜) / 3,267円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/11 12:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ                      |      |   |



#### 仕様

|             |                          |                |   |
|-------------|--------------------------|----------------|---|
| メーカー        | オンダ製作所                   | 型番             | SMX-13  |
| 呼び径         | 13                       | ねじサイズ          | Rc1/2"  |
| 全長          | 54mm                     | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃)<br>1.65MPa(~100℃)<br>1.50MPa(~150℃)<br>1.40MPa(~200℃)<br>1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体        | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質             | ステンレス(SCS14)  |
| 規格          | JIS B 2308               |                |   |
| 三方分岐配管に使用可能 |                          |                |   |
| 埋設OK        |                          |                |   |
| 溶接不可        |                          |                |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.