品番: EA469AR-310A

品名: Rc 1 " クロス継手(ステンレス製)



販売価格	6,460円 (税抜)/7,106円(税込)				
カタログ価 格	6,460円(税抜)/7,106円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/14 07:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1100ページ				





仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMX-25			
呼び径	25	ねじサイズ	Rc1"			
全長	76mm	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)			
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)	材質	ステンレス (SCS14)			
規格	JIS B 2308					
三方分岐配管に使用可能						
埋設OK						
溶接不可						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.