品番: EA469AR-312A

品名: Rc1·1/4" クロス継手(ステンレス製)



販売価格	9,070円(税抜)/9,977円(税込)				
カタログ価 格	9,070円(税抜)/9,977円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 07:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1100ページ				





仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMX-32		
呼び径	32	ねじサイズ	Rc1 1/4"		
全長	92mm	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)		
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)	材質	ステンレス (SCS14)		
規格	JIS B 2308				
三方分岐配管に使用可能					
埋設OK					
溶接不可					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.