品番: EA469AV-310

品名: Rc1" ユニオンエルボ(ステンレス製)



販売価格	8,690円(税抜)/9,559円(税込)				
カタログ価 格	8,690円(税抜)/9,559円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 10:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1100ページ				





仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMUL-25
呼び径	25	ねじサイズ	Rc1"
全長	72.5mm	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.0MPa(-20℃~220℃) 1.3MPa(-20℃~180℃)
使用流体	2.0Mpa:冷温水、蒸気 1.3MPa:油	材質	ステンレス(SCS14) パッキン:耐熱ノンアスベスト

埋設OK

溶接不可

【耐熱ノンアスベストパッキンに関する注意事項】

- ・パッキンの締付面不足による浸透漏洩(微漏)の可能性があるため、エアー配管には使用できません。
- ・ガスケットシール構造のため、高温で使用する場合は昇温後にユニオンナットの増締めを実施して下さい。
- ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
- ・パッキン部に配管応力がかかり、片締めにならないように施工して下さい。
- ・配管の曲がり等を考慮しない場合、当メーカー付属の耐熱ノンアスベストパッキンの推奨締付トルクは30N・mです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.