品番: EA469AW-15AA

品名: R1·1/2" x R1" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	3,560円(税抜)/3,916円(税込)					
カタログ価 格	3,560円(税抜)/3,916円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/14 10:20現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1099ページ					





仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-4025				
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308				
呼び径	40×25	ねじサイズ	R1 1/2"×R1"				
六角対辺	51mm	全長	57mm				
材質	ステンレス (SCS13)	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)				
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)						
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用							
埋設OK							
溶接不可							

株式会社エスコ