

品番 : EA469AW-15AA

品名 : R1・1/2" x R1" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/20 01:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-4025
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	40×25	ねじサイズ	R1 1/2" x R1"
六角対辺	51mm	全長	57mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

