品番: EA469AW-3AA

品名: R3/8" x R1/8" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	<b>545円</b> (税抜)/600円(税込)					
カタログ価格	545円(税抜)/600円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>44</b> (2025/11/14 10:20現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1099ページ					





## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-1006			
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308			
呼び径	10×6	ねじサイズ	R3/8"×R1/8"			
六角対辺	19mm	全長	34mm			
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)			
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)					
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用						
埋設OK						
溶接不可						

## 株式会社エスコ