


品番：EA469AZ-83

品名：呼20x25mm 持出しソケット(ステンス製)



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/06/13 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFMS-2025
呼び径	20	ねじサイズ	R3/4"×Rp3/4"
持出し長さ	25mm	全長	41mm
六角対辺	17mm	外径	32mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
埋設OK			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.