

品番 : EA469B-104

品名 : R 1/2" x Rc 1/2" 雄雌ソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2025/07/01 09:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1094ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|-------|--------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力 | 300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鋳鉄 |
| 呼び径 | 15A | ねじサイズ | Rc1/2"×R1/2" |
| 全長 | 40mm | 入数 | 1個 |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | | | |
| 雌雄ソケット | | | |
| 適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.