

品番：EA469B-10A

品名：Rc 1" x Rc 1" ソケット(1個)



|         |                               |      |   |  |
|---------|-------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 670円(税抜)／ 737円(税込)            |      |   |  |
| カタログ価格  | 670円(税抜)／737円(税込)             |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 18 （2025/07/07 09:55現在） |      |   |  |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1094ページ                       |      |   |  |

仕様

|                                                             |                                                |       |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| メーカー                                                        | プロテリアル(旧日立金属)                                  | 適用流体  | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力                                                      | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鋳鉄製      |
| 呼び径                                                         | 25A                                            | ねじサイズ | Rc1”         |
| 全長                                                          | 45mm                                           | 入数    | 1個           |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (JIS B 2301)                                  |                                                |       |              |
| リップ付きソケット                                                   |                                                |       |              |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442) |                                                |       |              |
| ※蒸気には黒継手を推奨します                                              |                                                |       |              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.